

Бобина
VACF-B-C1-7
Номер на част: 8030812

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	IEC 61010-1
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	Н
Характеристики на бобината	48 V DC: 3,4 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Орган, издаващ сертификати	UL MH18122
Ограничение на температурата на околната среда и на флуида	-20 - 50 °C
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...50 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	54.3 g
Електрическо присъединяване	Форма C съгласно EN 175301-803
Начин на закрепване	с гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID Стомана
Материал бобина	Мед Стомана Термопластмаса
Материал намотка	Мед