

**Бобина**  
**VACF-A-A1-1A**  
Номер на част: 8030824

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                             | Стойност                                                            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Монтажно положение                                         | произволно                                                          |
| Съответства на стандарта                                   | IEC 61010-1                                                         |
| Продължителност на включване                               | 100%                                                                |
| Клас на изолация                                           | II                                                                  |
| Характеристики на бобината                                 | 24 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 2,5 VA, задържаща мощност 1,7 VA |
| Допустими колебания на напрежението                        | +/- 10 %                                                            |
| Одобрение                                                  | с UL us - Recognized (OL)                                           |
| Морска класификация                                        | вж. сертификата                                                     |
| Орган, издаващ сертификати                                 | DNVGL-TAA000011J<br>UL MH18122                                      |
| Ограничение на температурата на околната среда и на флуида | -20 - 50 °C                                                         |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                         | 2 - умерена опасност от корозия                                     |
| Сертификат за LABS                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Температура на флуида                                      | -20 °C...50 °C                                                      |
| Клас защита                                                | IP65                                                                |
| Температура на околната среда                              | -20 °C...60 °C                                                      |
| Тегло на продукта                                          | 83.4 g                                                              |
| Електрическо присъединяване                                | Форма A<br>съгласно EN 175301-803                                   |
| Начин на закрепване                                        | с гайка                                                             |
| Указание за материала                                      | Съответствие с RoHS                                                 |
| Материал на тялото                                         | POLYAMID<br>Стомана                                                 |
| Материал бобина                                            | Мед<br>Стомана<br>Термопластмаса                                    |
| Материал намотка                                           | Мед                                                                 |