

Държач
NEAU-A-N8-1
Номер на част: 8032868

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	1
Конструкция	за Т-жлеб
Начин на закрепване	затягане в Т-жлеб надлъжно и напречно на Т-жлеба може да се постави отгоре в жлеб
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Температура на лагера	-25 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема
Материал канален щифт	Месинг, никелиран