

Присъединителна плоча VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E

Номер на част: 8033155

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	18 mm
Въз основа на стандарт	ISO 15407-2
Монтажно положение	произволно
Захранване с управляващ въздух	външно
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Диапазон на работното напрежение DC	24 V
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Допустим ток при 40°C	2 A
Степен на замърсяване	3
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX) съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Gc (GB)
Взривозащита	Зона 2 (ATEX) Зона 2 (UKEX)
Категория ATEX, газ	II 3G
Начин на взривозащита, газ	Ex ec IIC T3 Gc X
Ex-температура на околната среда	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Категория на взривоопасност сглобяване	IIC
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. повърхностна температура сглобяване	T3
Клас защита	IP65 NEMA 4 в монтирано състояние

Характеристика	Стойност
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	192 g
Начин на закрепване	с отвор съгласно ISO 15407-2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане