

Присъединителна плоча VABS-S2-1S-G38-R3-EX1E

Номер на част: 8033159

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	42 mm
Въз основа на стандарт	ISO 5599-2
Монтажно положение	произволно
Захранване с управляващ въздух	външно
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Диапазон на работното напрежение DC	24 V
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Допустим ток при 40°C	2 A
Степен на замърсяване	3
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX)
Взривозащита	Зона 2 (ATEX)
Категория ATEX, газ	II 3G
Начин на взривозащита, газ	Ex nA IIC T3 X Gc
Ex-температура на околната среда	-5°C <= Ta <= +50°C
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP65 NEMA 4 в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	386 g
Начин на закрепване	с отвор
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане