

# Присъединителна плоча VABS-S2-1S-G38-B-R3-EX1E

Номер на част: 8033160

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Монтажна ширина                                                | 42 mm                                                                    |
| Въз основа на стандарт                                         | ISO 5599-2                                                               |
| Монтажно положение                                             | произволно                                                               |
| Захранване с управляващ въздух                                 | вътрешно                                                                 |
| Работно налягане                                               | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 бар...10 бар                                   |
| Диапазон на работното напрежение DC                            | 24 V                                                                     |
| Устойчивост на импулсно напрежение                             | 0.8 kV                                                                   |
| Допустим ток при 40°C                                          | 2 A                                                                      |
| Степен на замърсяване                                          | 3                                                                        |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX)                    |
| Взривозащита                                                   | Зона 2 (ATEX)                                                            |
| Категория ATEX, газ                                            | II 3G                                                                    |
| Начин на взривозащита, газ                                     | Ex nA IIC T3 X Gc                                                        |
| Ex-температура на околната среда                               | -5°C <= Ta <= +50°C                                                      |
| Работен флуид                                                  | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид                           | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 0 - няма опасност от корозия                                             |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Клас защита                                                    | IP65<br>NEMA 4<br>в монтирано състояние                                  |
| Температура на околната среда                                  | -5 °C...50 °C                                                            |
| Тегло на продукта                                              | 386 g                                                                    |
| Начин на закрепване                                            | с отвор                                                                  |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на присъединителната плоча                            | Алуминиева отливка под налягане                                          |