


Присъединителна плоча VMPA2-FB-AP-2-1-S0-RV

Номер на част: 8034552

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	53 mm
Дължина	107.3 mm
Размер на растерната решетка	21 mm
Макс. брой места за разпределители	2
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Управляващо налягане	0.3 MPa...0.8 MPa 3 бар...8 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	190 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане