

Шлаух
PAN-R-22X2-SW
Номер на част: 8036207

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	22 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	350 mm
Вътрешен Ø	18 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 бар...8 бар -13.775 psi...116 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 бар...14 бар -13.775 psi...203 psi
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 °C...80 °C
Тегло на продукта по дължина	0.131 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 22 mm
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 62 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	TPE-A