

## Захранваща платка VABF-S1-1-P1A11-G12

Номер на част: 8037655

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Монтажна ширина                                                | 44 mm                                                                    |
| Функция отработен въздух                                       | чрез дроселираща плоча                                                   |
| Въз основа на стандарт                                         | ISO 5599-1                                                               |
| Макс. брой места за разпределители                             | 1                                                                        |
| Работно налягане                                               | 0 МПа...1 МПа<br>0 бар...10 бар                                          |
| Годност за работа с вакуум                                     | да                                                                       |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение                         |
| Работен флуид                                                  | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид                           | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 0 - няма опасност от корозия                                             |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на лагера                                          | -20 °C...60 °C                                                           |
| Температура на флуида                                          | -10 °C...50 °C                                                           |
| Управляващ флуид                                               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Температура на околната среда                                  | -10 °C...50 °C                                                           |
| Тегло на продукта                                              | 660 g                                                                    |
| Пневматична връзка 1                                           | G1/2                                                                     |
| Пневматична връзка 3                                           | G1/2                                                                     |
| Пневматична връзка 5                                           | G1/2                                                                     |
| Материал на вентилационната плоча                              | Алуминиева ковка сплав                                                   |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на захранващата платка                                | Алуминиева отливка под налягане                                          |