


Обратен клапан VMPA2-RV

Номер на част: 8039821

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	отблокираща се възвратна функция
Начин на задействане	пневматично
Начин на закрепване	Кабел клип
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	330 l/min
Работно налягане	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 бар...8 бар
Управляващо налягане	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 бар...8 бар 7.25 psi...116 psi
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Материал на тялото	ПОМ
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Монтажно положение	произволно
Начин на задействане управляема възвратна функция	пневматично
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.5 бар...8 бар
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...40 °C
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Управляващ флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Тегло на продукта	0.19 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR