

**Бобина**  
**VACC-S18-120-A1-2A**  
Номер на част: 8040582

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Начин на действие                                              | електрическо                                                                    |
| Монтажно положение                                             | произволно                                                                      |
| Индикация за положение на превключване                         | не                                                                              |
| Продължителност на включване                                   | 100%                                                                            |
| Клас на изолация                                               | H                                                                               |
| Характеристики на бобината                                     | 110 V AC: 50/60 Hz, мощност 12,0 VA                                             |
| Допустими колебания на напрежението                            | -15 %/+10 %                                                                     |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение                                |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)               | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 4 - особено висока опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364 зона III                                                              |
| Клас защита                                                    | IP65                                                                            |
| Температура на околната среда                                  | -20 °C...60 °C                                                                  |
| Тегло на продукта                                              | 530 g                                                                           |
| Електрическо присъединяване                                    | Форма A<br>Щекер<br>съгласно EN 175301-803                                      |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS                                                             |
| Материал бобина                                                | POLYAMID<br>Стомана                                                             |