


Въртящ разпределител с лост и чупещо рамо VMEF-VL-M52-M-N18

Номер на част: 8048989

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	5/2 моностабилен
Начин на задействане	механично
Монтажна ширина	20 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	750 l/min
Пневматична работна връзка	1/8 NPT
Работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар
Конструктивна структура	Бутален шибър Въртящо задвижване
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Номинален диаметър	5.2 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Вид управление	директно
Посока на потока	реверсивна
Припокриване	положително припокриване
Макс. скорост на задействане при странично задействане	1 m/s
Макс. честота на превключване	2.5 Hz
Ъгъл на гърбица	45 градус
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Указание за температурата на околната среда	Топлинно въздействие върху износването
Момент на задействане	1.2 Nm
Тегло на продукта	207 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	1/8 NPT
Пневматична връзка 2	1/8 NPT

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 3	1/8 NPT
Пневматична връзка 4	1/8 NPT
Пневматична връзка 5	1/8 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана