

Лост с чупещо рамо с ролка VAOM-R4-20-D2-32

Номер на част: 8049237

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	20 mm
Начин на задействане	механично
Монтажно положение	Ниво на движение
Конструктивна структура	Лост с чупещо рамо с ролка
Вид управление	директно
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	завит надолу
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал приставка за закрепване	Стомана, поцинкована