

Паралелен модул
EAMM-U-60-D32-58AA-91
Номер на част: 8058930

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	60
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	26.7 kgmm ²
Момент на празен ход на задвижването	0.07 Nm
Предаваем въртящ момент	3 Nm
Тегло на продукта	1150 g
Код на интерфейс актуатор	D32
Код на интерфейс мотор In	58AA
Указание за материала	Съответствие с RoHS