

## Куплунг тип "бърза връзка"

### NRHS-S6-M-G12

Номер на част: 8059260

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Номинален диаметър                                          | 7.85 mm                                                             |
| Работно налягане пълен температурен диапазон                | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 бар...12 бар<br>-13.775 psi...174 psi |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 1002 l/min...2000 l/min                                             |
| Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778               | 1086.2 l/min...2168 l/min                                           |
| Работен флуид                                               | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна работа в омаслено състояние                                |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 1 - ниска опасност от корозия                                       |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                      |
| Номинален въртящ момент на затягане                         | 14 Nm                                                               |
| Допуск за номинален въртящ момент на затягане               | ± 20 %                                                              |
| Тегло на продукта                                           | 50 g                                                                |
| Пневматична връзка 1                                        | Външна резба G1/2                                                   |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                                 |
| Материал на уплътнението на резбата                         | PA66-GF30/TPE-U                                                     |
| Информация за материала                                     | Стомана, поцинкована                                                |