

Куплунг тип "бърза връзка"

NRHS-S6-M-G12F

Номер на част: 8059264

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	7.85 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1038 l/min...2050 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	1125.2 l/min...2222.2 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	49 g
Пневматична връзка 1	Вътрешна резба G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Информация за материала	Стомана, поцинкована