

Шлаух PFAN-3X0,5-NT

Номер на част: 8061167

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	3 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	30 mm
Вътрешен Ø	2.3 mm
Мин. радиус на огъване	10 mm
Указание за използване	Шлаух без отпечатване
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 бар...6 бар -13.775 psi...87 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 бар...15 бар -13.775 psi...217.5 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 85 °C Водна пара: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед) Водна пара
Противопожарно изпитване на материала	UL94 V-0
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала вж. Декларация за съответствие
Указание за температурата на флуида	Водна пара: макс. 120 °C
Температура на околната среда	-20 °C...150 °C
Тегло на продукта по дължина	0.0075 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 3 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 2 mm
Цвят	естествен
Твърдост по Шор	D 60 +5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	PFA