

Шлаух PTFEN-8X1-NT-400

Номер на част: 8061179

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	8 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	90 mm
Вътрешен Ø	5.9 mm
Мин. радиус на огъване	64 mm
Указание за използване	Шлаух без отпечатване
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 бар...5 бар -13.775 psi...72.5 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Противопожарно изпитване на материала	UL94 V-0
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-20 °C...150 °C
Тегло на продукта по дължина	0.047 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 8 mm за щекерен нипел с външен Ø 8 mm с холендрова гайка за щекерен нипел с вътрешен Ø 6 mm с холендрова гайка за щекерен нипел с вътрешен Ø 6 mm
Цвят	естествен
Твърдост по Шор	D 55 +/-5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	PTFE