


Аксиален модул EAMM-A-N80-120GC

Номер на част: 8063619

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	92.5 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	5500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	151 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	47 Nm
Тегло на продукта	2499 g
Код на интерфейс актуатор	N80
Код на интерфейс мотор In	120GC
Указание за материала	Съответствие с RoHS