

Присъединителна плоча VABS-P12-S-M5-P3

Номер на част: 8068637

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	25 mm
Монтажно положение	произволно
Специални характеристики	съвместимост с кислород съгласно DIN EN 1797
Макс. брой места за разпределители	1
Работно налягане	0 бар...1.7 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	27 l/min
Стандартен номинален дебит 2-3	28 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Инертни газове Кислород
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние максимален размер на частиците 5 µm
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Температура на флуида	-20 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 70 % без кондензация
Клас защита	IP00
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 °C...70 °C
Тегло на продукта	55 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	M5
Пневматична връзка 2	M5
Пневматична връзка 2S	M5
Пневматична връзка 3	M5
Пневматична връзка 5	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева деформируема сплав, анодирана