



Вакуум-филтър OAFF-G3-5

Номер на част: 8068944

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Финост на филтрация	40 Em
Размер на опаковката	10
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:...]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	1 g
Начин на закрепване	с възможност за придвижване фиксиране с щракване
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на филтъра	Текстил POLYAMID
Материал на тялото	POM
Годност за импулс за изхвърляне	0.7 MPa 7 бар 101.5 psi