


# Профилно закрепване DAMH-L8-20-P-1

Номер на част: 8069009

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                           |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Размер                             | 20                                 |
| Монтажно положение                 | произволно                         |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 1 - ниска опасност от корозия      |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Температура на околната среда      | 0 °C...60 °C                       |
| Тегло на продукта                  | 169 g                              |
| Начин на закрепване                | Директно закрепване през отвор     |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS<br>без мед     |
| Материал на държача                | високолегирана стомана, неръждаема |
| Материал на винтовете              | Стомана, поцинкована               |