



Спирачка DACS-40-A-S

Номер на част: 8072773

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Вид затягане с посока на действие	от двете страни Стяга чрез пружина, освобождаване чрез сгъстен въздух
Разпознаване на позиция	за датчик
Предпазна функция	Задържане и спиране на движение
Performance Level (PL)	Спиране, задържане, блокиране на движението/категория 1, Performance Level c
Работно налягане	0.38 MPa...0.8 MPa 3.8 бар...8 бар 55.1 psi...116 psi
Макс. допустимо налягане при изпитване	8 бар
Мин. налягане на освобождаване	3.8 бар
за закрепващ прътов материал	40 mm
Одобрение	TÜV
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	в съответствие с Директивата за машините на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за машините
Взривозащита	Спазване на указанията в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Орган, издаващ сертификати	TÜV CA 697
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Статична сила на задържане	17000 Б
Тегло на продукта	34500 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба с принадлежности
Връзка за освобождаване спирачка	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Материал на пружината	високолегирана стомана
Материал на тялото	Стомана
Материал на захващащите челюсти	Инструментална стомана
Материал на буталото	Стомана