

Вакуумен засмуквател OGVM-100-S-N-G14F

Номер на част: 8073821

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина смукателна чаша с държач	9.5 mm
Мин. радиус на заготовката	100 mm
Номинален диаметър	8 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	100 mm
Обем на смукателната чаша с държач	68 cm ³
Присъединителна позиция	горно
Монтажно положение	произволно
Форма на смукателната чаша с държач	Кръгъл, плосък
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-60 kPa -0.6 бар
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:...]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	351 Б
Напречна сила при номинално работно налягане	140 Б
Тегло на продукта	100 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Връзка за вакуум	Вътрешна резба G1/4
Цвят	черен
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Материал резбова шийка	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	NBR