

Демпфер DYE-F-G8-M5-Y1

Номер на част: 8073903

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M5
Ход	1.5 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни без метален фиксиран упор
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	0.8 m/s
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Дължина на демпфиране	1.5 mm
Макс. въртящ момент на затягане	0.8 Nm
Макс. консумация на енергия за един ход	0.05 J
Тегло на продукта	8.4 g
Начин на закрепване	с резбова втулка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	високолегирана стомана