

Демпфер DYSS-G8-8-8-Y1F

Номер на част: 8073916

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	8
Ход	8 mm
Демпфериране	саморегулиращо се
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	1.5 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.2 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	1 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Дължина на демпфиране	8 mm
Макс. упорна сила	500 Б
Макс. въртящ момент на затягане	5 Nm
Макс. консумация на енергия за един ход	3 J
Макс. консумация на енергия на час	18000 J
Макс. остатъчна енергия	0.02 J
Възвратна сила	2.5 Б
Мин. сила на вмъкване	18 Б
Тегло на продукта	57 g
Диапазон на масата	15 kg
Начин на закрепване	с резбова втулка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	високолегирана стомана
Материал на буталния прът	високолегирана стомана