

Серво преса YJCP

Номер на част: 8077950

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Сила на натиск	0 kN...17 kN
Работен ход	100 mm...400 mm
Дължина на кабела	5 m...15 m
Честота на сканиране	1000 Hz
Протокол	EtherNet/IP Modbus® TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Монтажно положение	произволно
Вид на мотора	Серво-двигател
Макс. ускорение	2 m/s ²
Продължителност на включване	100%
Скорост при ход напред	0 mm/s...250 mm/s
Точност в ± % FS	0.25 %FS
Макс. полезен товар	19.5 kg...95 kg
Тегло на продукта	5.5 kg...66.7 kg
Температура на околната среда	0 °C...40 °C
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас защита	IP20
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III