

Манометър PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Номер на част: 8081401

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диапазон на показанията	0 бар...16 бар
Съответства на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	63
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Конструктивна структура	Манометър с Бурдонова тръба
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Работен флуид	Инертни газове неутрални течности
Указание за работен/управляващ флуид	без ацетилен без кислород
Работно налягане	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар 0 psi...232 psi
Коефициент на променливо натоварване	0.66
Точност на измерване клас	1,6
Клас защита	IP65
Температура на лагера	-40 °C...70 °C
Температура на флуида	-40 °C...200 °C
Температура на околната среда	-40 °C...60 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Присъединителна позиция	Централно на задната страна
Пневматична връзка	G1/4
материали в контакт с флуида	високолегирана стомана, неръждаема
Материал резбова шийка	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото	ABS високолегирана стомана, неръждаема
Материал контролен прозорец	PC

Характеристика	Стойност
Цвят на тялото	сребрист
Тегло на продукта	160 g
Скала	Двойна скала bar (външно) psi (вътрешно)