

## Покриващ комплект VAVC-F12-SCC-32-TP

Номер на част: 8084034

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинален диаметър DN                | 32                                                                                                                                                                                |
| Взривозащита                         | Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX)                                                                                                                |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364 зона III                                                                                                                                                                |
| Флуид                                | Пара<br>Хидравлично масло на основата на минерално масло<br>Инертни газове<br>Минерално масло<br>Вода<br>филтриран сгъстен въздух, финост на филтъра 200 µm<br>неутрални течности |
| Указание за флуида                   | Газообразни флуиди са разрешени само ако потокът преминава през седлото на вентила.                                                                                               |
| Температура на флуида                | -30 °C...200 °C                                                                                                                                                                   |
| Температура на околната среда        | 0 °C...60 °C                                                                                                                                                                      |
| Температура на лагера                | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                    |
| Монтажно положение                   | произволно                                                                                                                                                                        |
| Тегло на продукта                    | 424 g                                                                                                                                                                             |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                                                                                                                                                               |
| Материал на капака                   | високолегирана стомана, неръждаема                                                                                                                                                |
| Материал на уплътнението на шпиндела | PTFE                                                                                                                                                                              |
| Материал на уплътнението на седлото  | PTFE, модифициран                                                                                                                                                                 |