

Покриващ комплект VAVC-F12-SCC-25-TP

Номер на част: 8084042

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър DN	25
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Флуид	Пара Хидравлично масло на основата на минерално масло Инертни газове Минерално масло Вода филтриран сгъстен въздух, финост на филтъра 200 µm неутрални течности
Указание за флуида	Газообразни флуиди са разрешени само ако потокът преминава през седлото на вентила.
Температура на флуида	-30 °C...200 °C
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	385 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на уплътнението на шпиндела	PTFE
Материал на уплътнението на седлото	PTFE, модифициран