


**Комплект за монтаж**  
**DARQ-K-Z-F10S22-F05S14-R13**  
Номер на част: 8085026

**FESTO**



**Техническа информация**

| Характеристика                     | Стойност                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Въз основа на стандарт             | EN 15081<br>ISO 5211                                           |
| Размер на опаковката               | 1                                                              |
| Конструктивна структура            | Вътрешна двойна плоскост и външен четиристен<br>Монтажен модул |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия                                |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364 зона III                                             |
| Тегло на продукта                  | 1396 g                                                         |
| Връзка 1, функция                  | Извод задвижване                                               |
| Връзка 1, конструкция              | SW22<br>Схема на отворите 10                                   |
| Връзка 2, функция                  | Редуциращ извод                                                |
| Връзка 2, конструкция              | SW14<br>Схема на отворите 05                                   |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                                            |
| Материал куплунг                   | високолегирана стомана, неръждаема                             |
| Материал на монтажния мост         | Стомана                                                        |
| Материал на шайбата                | високолегирана стомана, неръждаема                             |
| Материал на винтовете              | високолегирана стомана, неръждаема                             |