


Комплект за монтаж
DARQ-K-Z-F10S22-F07S17-R13
Номер на част: 8085027

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 15081 ISO 5211
Размер на опаковката	1
Конструктивна структура	Вътрешна двойна плоскост и външен четиристен Монтажен модул
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Тегло на продукта	1970 g
Връзка 1, функция	Извод задвижване
Връзка 1, конструкция	SW22 Схема на отворите 10
Връзка 2, функция	Редуциращ извод
Връзка 2, конструкция	SW17 Схема на отворите 07
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал куплунг	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на монтажния мост	Стомана
Материал на шайбата	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема