


# Редуктор EMGA-40-A-G5-40P

Номер на част: 8085343

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Размер на фланеца редуктор           | 40 mm                   |
| Размер на фланец, мотор              | 40 mm                   |
| Странична хлабина                    | 0.35 градус             |
| Вид редуктор                         | Ъглов редуктор          |
| Предавателно число                   | 5:1                     |
| Макс. обороти на задвижването        | 18000 1/мин             |
| Работна температура редуктор         | -25 °C...90 °C          |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B2-L          |
| Клас защита                          | IP54                    |
| Непрекъснат изходен въртящ момент    | 7.5 Nm                  |
| Масов инерционен момент редуктор     | 0.035 kgcm <sup>2</sup> |
| Макс. въртящ момент на изхода        | 12 Nm                   |
| Макс. коефициент на полезно действие | 95 %                    |
| Устойчивост на усукване              | 0.8 Nm/arcmin           |
| Тегло на продукта                    | 500 g                   |
| Интерфейс изход на редуктора         | 40G                     |
| Интерфейс редуктор задвижване        | 40P                     |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS     |