

# Стоп-цилиндър DFST-63-30-L-Y4-A-G2

Номер на част: 8085907

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                      | Стойност                                                                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ход                                                 | 30 mm                                                                            |
| Ø на буталото                                       | 63 mm                                                                            |
| Демпфериране                                        | еластични демпферни пръстени/планки от двете страни<br>Демпфер регулируем отпред |
| Монтажно положение                                  | вертикално                                                                       |
| Начин на функциониране                              | двойнодействащ<br>изтегляне                                                      |
| Конструктивна структура                             | Бутален прът с лост с чупещо рамо                                                |
| Разпознаване на позиция                             | за датчик                                                                        |
| Проверка на положението на лоста с чупещо рамо      | за индуктивни сензорни елементи                                                  |
| Защита срещу превъртане/водач                       | Водеща шина                                                                      |
| Работно налягане                                    | 0.2 МПа...1 МПа<br>2 бар...10 бар                                                |
| Работен флуид                                       | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                   |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                  | 1 - ниска опасност от корозия                                                    |
| Сертификат за LABS                                  | VDMA24364 зона III                                                               |
| Температура на околната среда                       | 5 °C...60 °C                                                                     |
| Дължина на демпфиране                               | 15 mm                                                                            |
| Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът | 5000 Б                                                                           |
| Тегло на продукта                                   | 3400 g                                                                           |
| Начин на закрепване                                 | с отвор                                                                          |
| Пневматична връзка                                  | G1/8                                                                             |
| Указание за материала                               | Съответствие с RoHS                                                              |
| Материал на капака                                  | Алуминиева отливка под налягане                                                  |
| Материал на уплътненията                            | NBR                                                                              |
| Материал на тялото                                  | Алуминиева ковка сплав                                                           |
| Материал на буталния прът                           | високолегирана стомана, неръждаема                                               |
| Материал ролка                                      | POM                                                                              |