

Куплунг
EAMD-32-32-11-16X20-U
Номер на част: 8086050

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	11 mm
Монтажен диаметър 2	16 mm
Размер	32
Номинална дължина	32 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	14.5 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	16 Nm
Тегло на продукта	126 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS