

Регулатор на налягане MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B

Номер на част: 8086638

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	2
Серия	MS
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	директно управляем мембранен регулиращ вентил
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Показваща се мерна/и единица(и)	bar psi
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.1 MPa...0.8 MPa 1 бар...8 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...7 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.025 MPa 0.25 бар 3.625 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	350 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Температура на лагера	-5 °C...50 °C
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	36.1 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	QS-6
Пневматична връзка 2	QS-6
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал на долната част на капака	POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на въртящия бутон	POM
Материал на пружината	високолегирана стомана
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал на мембраната	NBR
Материал на повдигач вентил	Алуминиева ковка сплав NBR