

Комплект за монтаж
DARQ-K-V-F10S22-F05S14-R1
Номер на част: 8088300

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 15081 ISO 5211
Размер на опаковката	1
Конструктивна структура	Вътрешен четиристен и външен четиристен Монтажен модул
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Тегло на продукта	1515 g
Връзка 1, функция	Извод задвижване
Връзка 1, конструкция	SW22 Схема на отворите 10
Връзка 2, функция	Редуциращ извод
Връзка 2, конструкция	SW14 Схема на отворите 05
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал куплунг	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на монтажния мост	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на шайбата	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема