


Дросел за ограничаване на тока CAMF-C6-FD-C6-3A

Номер на част: 8088930

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Устойчивост на късо съединение	не
Допустим ток при 40°C	6 A
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...400 V
Номинално работно напрежение AC	400 V
Номинална индуктивност	5.7 mH
Допуск за номинална индуктивност	10 %
Мрежова честота	50 Hz...60 Hz
Напрежение на изолацията	2500 V
Одобрение	ENEC с UL - Recognized (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-10 °C...40 °C
Клас защита	IP00
Температура на околната среда	-10 °C...40 °C
Тегло на продукта	2000 g
Начин на закрепване	Монтажна плоча, завинтена
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Монтажно положение	хоризонтално
Електрическо присъединяване 1, функция	Захранване
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Клема
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Клема с винт
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, сечение на проводника	4 mm ²
Електрическо присъединяване 2, функция	Захранване
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Клема
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Клема с винт
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 2, сечение на проводника	4 mm ²