

Манометър PAGN-26-10-G18S

Номер на част: 8088985

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диапазон на показанията	0 бар...10 бар
Номинален размер на манометъра	26
Конструктивна структура	Манометър с Бурдонова тръба
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Работен флуид	Инертни газове неутрални течности
Указание за работен/управляващ флуид	без ацетилен без кислород
Работно налягане	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар 0 psi...145 psi
Коефициент на променливо натоварване	0.66
Точност на измерване клас	4
Клас защита	IP43
Температура на лагера	-5 °C...50 °C
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Присъединителна позиция	Централно на задната страна
Пневматична връзка	G1/8 с уплътнителен пръстен
материали в контакт с флуида	ABS Месинг
Материал резбова шийка	ABS
Материал на тялото	ABS
Материал контролен прозорец	PS
Цвят на тялото	черен
Тегло на продукта	8 g
Скала	Двойна скала bar (външно) psi (вътрешно)