

Индикатор за позиция SAMH-F12-MK

Номер на част: 8092711

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	без сензорни елементи
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Указание за използване	Когато се използва с наклонен вентил VZXA, одобрението SIL се анулира за целия продукт.
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	118 g
Материал на уплътненията	EPDM
Материал на тялото	Алуминий Подсилен с POLYAMID
Клас защита	IP65 IP67
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III