

## Приставка за монтаж върху шина SAFM-X4-H

Номер на част: 8095158

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                           |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Ширина                             | 29 mm                              |
| Височина                           | 4,2 mm                             |
| Дължина                            | 169 mm                             |
| Конструкция                        | Изпълнение X4<br>за крепежна шина  |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия    |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L                     |
| Температура на лагера              | -40 °C...85 °C                     |
| Температура на околната среда      | -40 °C...85 °C                     |
| Тегло на продукта                  | 38 g                               |
| Начин на закрепване                | фиксиране с щракване               |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                |
| Материал на адапторната плоча      | високолегирана стомана, неръждаема |