

Присъединителна плоча VABS-P16-10S-M5

Номер на част: 8097804

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	26 mm
Монтажно положение	произволно
Специални характеристики	съвместимост с кислород съгласно DIN EN 1797
Макс. брой места за разпределители	1
Работно налягане	0 бар...7 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Инертни газове Въздух Кислород Азот
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние максимален размер на частиците 5 µm
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 60 % без кондензация
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	25 g
Начин на закрепване	с отвор с вътрешна резба
Пневматична връзка 1	M5
Пневматична връзка 2	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева ковка сплав