

Филтър-регулатор MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-MPA-B

Номер на част: 8098266

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финоста на филтрация	5 µm
Кондензотделител	напълно автоматичен ръчно с бутон
Конструктивна структура	Филтър-регулатор с манометър директно управляем бутален регулиращ вентил
Макс. количество кондензат	16.5 ml
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Степен на отделяне на конденз	75 %
Показваща се мерна/и единица(и)	MPa
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.2 MPa...1 MPa 2 бар...10 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.3 бар...7 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.05 MPa 0.5 бар 7.25 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1500 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 7 съгласно ISO 14644-1
Температура на лагера	-5 °C...50 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Температура на флуида	5 °C...50 °C
Температура на околната среда	5 °C...50 °C
Размер на порите	5 µm
Тегло на продукта	216 g

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	Вграждане преден блок Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на въртящия бутон	POM
Материал на пружината	високолегирана стомана Стомана, поцинкована
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал чаша	PC
Материал на повдигач вентил	POM