

## Плоча присъединителна VABS-B14-T-FG14

Номер на част: 8098884

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                      | Стойност                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Монтажно положение                  | произволно                                      |
| Конструктивна структура             | Посока на присъединяване горе                   |
| Работно налягане                    | 1.5 бар...10 бар                                |
| Работен флуид                       | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Клас на устойчивост на корозия KBK  | 2 - умерена опасност от корозия                 |
| Сертификат за LABS                  | VDMA24364 зона III                              |
| Температура на лагера               | -20 °C...60 °C                                  |
| Температура на флуида               | -20 °C...60 °C                                  |
| Температура на околната среда       | -20 °C...60 °C                                  |
| Тегло на продукта                   | 192 g                                           |
| Начин на закрепване                 | с отвор                                         |
| Пневматична връзка 2                | Фланец 1/4 със схема на свързване NAMUR G1/4    |
| Пневматична връзка 4                | Фланец 1/4 със схема на свързване NAMUR G1/4    |
| Указание за материала               | Съответствие с RoHS                             |
| Материал на присъединителната плоча | Алуминиева ковка сплав                          |