


Монтажна плоча VABS-B14-90-FF14

Номер на част: 8098888

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Връзки със завъртане на 90°
Работно налягане	1.5 бар...10 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Температура на флуида	-20 °C...60 °C
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	255.5 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 2	Фланец 1/4 със схема на свързване NAMUR
Пневматична връзка 4	Фланец 1/4 със схема на свързване NAMUR
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева ковка сплав