


Куплунг
ЕАМС-42-50-12-16-U
Номер на част: 8099433

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	12 mm
Монтажен диаметър 2	16 mm
Размер	42
Номинална дължина	50 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	34.8 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	21 Nm
Тегло на продукта	141 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS