

Вентилационна решетка VABF-B14-M3-N14

Номер на част: 8099627

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	1.5 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:...]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...80 °C
Температура на флуида	-20 °C...80 °C
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Тегло на продукта	280.5 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	1/4 NPT
Пневматична връзка 2	Фланец 1/4 със схема на свързване NAMUR
Пневматична връзка 4	Фланец 1/4 със схема на свързване NAMUR 1/4 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тяло контролер	Алуминиева деформируема сплав