

## Плоча присъединителна VABS-B14-T-FN14

Номер на част: 8099628

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                      | Стойност                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Монтажно положение                  | произволно                                         |
| Конструктивна структура             | Посока на присъединяване горе                      |
| Работно налягане                    | 1.5 бар...10 бар                                   |
| Работен флуид                       | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Клас на устойчивост на корозия KBK  | 2 - умерена опасност от корозия                    |
| Сертификат за LABS                  | VDMA24364 зона III                                 |
| Температура на лагера               | -20 °C...60 °C                                     |
| Температура на флуида               | -20 °C...60 °C                                     |
| Температура на околната среда       | -20 °C...60 °C                                     |
| Тегло на продукта                   | 192 g                                              |
| Начин на закрепване                 | с отвор                                            |
| Пневматична връзка 2                | Фланец 1/4 със схема на свързване NAMUR<br>1/4 NPT |
| Пневматична връзка 4                | Фланец 1/4 със схема на свързване NAMUR<br>1/4 NPT |
| Указание за материала               | Съответствие с RoHS                                |
| Материал на присъединителната плоча | Алуминиева ковка сплав                             |