


Адаптор комплект DADG-AK-F9-2

Номер на част: 8104804

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	2
Въз основа на стандарт	VDI/VDE 3847-2
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	0.2 MPa...0.8 MPa 2 бар...8 бар 29 psi...116 psi
Номинално работно налягане	0.6 MPa 6 бар 87 psi
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Точка на оросяване мин. 10 °C под температурата на околната среда и на флуида Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Тегло на продукта	418 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на адаптора	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на адапторната плоча	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Материал на уплътненията	NBR
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема