


Аксиален модул EAMM-A-D60-80PB

Номер на част: 8105937

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Предаваем въртящ момент	21 Nm
Тегло на продукта	1041 g
Код на интерфейс актуатор	D60
Код на интерфейс мотор In	80PB 80R
Указание за материала	Съответствие с RoHS